

# Hold-Line koncepció: technikai adatok



Nemesacél 18/10 és sárgaréz



Nemesacél 18/10 ezüstözött



Az indukciós melegen tartó készülékek szíve  
Hold-Line BH/HO 800

## Indukciós melegen tartó készülékek

Chafing Dish Gastronorm 1/1, rolltop fedős, gömbölyű formákkal. Magas minőségű 18/10-es, polírozott vagy ezüstözött nemes acél kivitelezés. A fedő fogantyúja, a talpak és az oldalsó fülek is 18/10-es polírozott nemesacélből vagy sárgarézből készültek. A rolltop fedő, fékkel ellátott ezért csendesen nyílik. A fedő felső részében kialakított szellőző rések, segítik az optimális páratartalom elérését. Kompakt indukciós készülék CrNi acélből. A legújabb technológiának köszönhetően a GN tálméreteknél - 1/1, 2/4 vagy 1/3 - megfelelő energiaellátás. Az egyes vagy kettes teljesítmény szint váltásának lehetősége magas színvonalú, hatékony melegen tartást tesz lehetővé.

- Klasszikus, formás chafing dish
- A kompakt elektronikanak köszönhetően lapos készülékformák és biztonságos üzemeltetés
- Maximális üzembiztonság a védő és ellenőrző funkcióknak köszönhetően
- A csatlakozási teljesítmény elektronikus korlátozása

## Kezelés és szabályozás

Lámpa működése 5 V DC/ max. 20 mA (zöld)

Kétszintű ellenállás kapcsoló 1-2 kΩ hm

## Méreték

	Sz x Mé x Ma	Súly
Chafing dish Free Standing (asztali)	770 x 475 x 425/500* mm	11 kg
Chafing Dish Built in (beépített)	770 x 475 x 225/300* mm	11 kg

## Technikai adatok

	Feszültség	Teljesítmény	Cerán felület	Súly
Indukciós készülék	110 / 208 / 230 V	800 W	520 x 320 mm	13 kg

## Kiegészítők

	Sz x Mé x Ma	Úrtartalom	Súly
Inductherm GN tál 1/1	530 x 325 x 65 mm	8,0 l	4 kg
Inductherm GN tál 2/4	530 x 162 x 65 mm	4,0 l	2 kg
Inductherm GN tál 1/3	325 x 175 x 65 mm	2,5 l	1 kg
GN fedő 1/1	530 x 325 mm		
GN fedő 2/4	530 x 162 mm		
GN fedő 1/3	325 x 175 mm		



## Csak a legjobb elég jó

Hogy kifogástalan legyen a melegen tartás, a megfelelő GN tálakra van szükség. Az Inductherm tálak technikailag teljesen optimálisak, könnyen takaríthatóak illetve három különböző méretben kaphatóak.



Szabadalmi kérelem benyújtva.

További információért forduljon szakkereskedőjéhez.